




AHİTECH

MAKİNE VE KALIP SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

“Endüstriye güç katıyoruz”.





BİSKÜVİ KALIPLARI

BISCUIT MOLDS

KESKİ (HARD) BİSKÜVİ KALIPLARI

Farklı Üretim Seçenekleri: Bronz üstüne işleme yöntemi- Pom üstüne işleme yöntemi - Kalıp gözü olarak plastik enjeksiyon makinesinde basılarak perçinle montajlama yöntemi

Malzeme: Kullanılan tüm malzemeler FDA Sertifikalıdır. Aşınmaya karşı maksimum dayanım sağlamaktadır. Kullanılan tüm bronz malzemeler üretim öncesi analiz edilir. POM malzeme olarak MITSUBISHI Ertacetal C POM-C Blue 50 ithal malzeme kullanılmaktadır.

Üretilbilir Kalıp Çap Aralığı: Ø150-Ø400 mm

Üretilbilir Kalıp Boy Aralığı: 100-2000 mm

Different Production Options: Bronze processing method - Pom embroidery method - Pressed as a mold eye in a plastic injection machine and joined with rivets

Material: All materials used are FDA Certified. Provides maximum resistance to abrasion. All bronze materials used are analyzed before production. MITSUBISHI Ertacetal C POM-C Blue 50 is used as POM material.

Producible Mold Diameter Range : Ø150-Ø400 mm

Producible Mold Length Range : 100-2000 mm

KESKİ (HARD) BİSKÜVİ KALIPLARI



ROTATİF (SOFT) BİSKÜVİ KALIPLARI

Hassasiyet: Kalıp gözleri arasında %2 gramaj hassasiyeti

Malzeme: Kullanılan tüm malzemeler FDA Sertifikalıdır.

Bronz: Kalıplarımızda RG7 bronz kullanılmaktadır.

Kullanılan tüm bronz malzemeler üretim öncesi analiz edilir. Analiz raporları kalıpla birlikte müşteriye gönderilir.

POM: MITSUBISHI Ertacetal C POM-C Blue 50 ithal malzeme kullanılmaktadır. Aşınmaya karşı maksimum dayanım sağlamaktadır.

Üretilbilir Kalıp Çap Aralığı: Ø150-Ø400 mm



Üretilbilir Kalıp Boy Aralığı: 100-2000 mm

Precision: 2% grammage precision between mold eyes

Material : All materials used are FDA Certified. Provides maximum resistance to abrasion. All bronze materials used are analyzed before production. MITSUBISHI Ertacetal C POM-C Blue 50 is used as POM material.

Producible Mold Diameter Range: Ø150-Ø400 mm

Producible Mold Length Range: 100-2000 mm





BİSKÜVİ KALIPLARI

BISCUIT MOLDS

KRAKER BİSKÜVİ KALIPLARI

Hassasiyet: Kalıp gözleri arasında %2 gramaj hassasiyeti

Malzeme: Kullanılan tüm malzemeler FDA Sertifikalıdır.

Bronz: Kalıplarımızda RG7 bronz kullanılmaktadır. Kullanılan tüm bronz malzemeler üretim öncesi analiz edilir. Analiz raporları kalıpla birlikte müşteriye gönderilir.

POM: MITSUBISHI Ertacetal C POM-C Blue 50 ithal malzeme kullanılmaktadır. Aşınmaya karşı maksimum dayanım sağlamaktadır.

Üretilebilir Kalıp Çap Aralığı: Ø150-Ø400 mm

Üretilebilir Kalıp Boy Aralığı: 100-2000 mm

Precision: 2% grammage precision between mold eyes

Material: All materials used are FDA Certified. Provides maximum resistance to abrasion. All bronze materials used are analyzed before production. MITSUBISHI Ertacetal C POM-C Blue 50 is used as POM material.

Producible Mold Diameter Range: Ø150-Ø400 mm

Producible Mold Length Range: 100-2000 mm



MUHTELİF MAKARNA KALIPLARI

Çeşitli Tasarım Seçenekleri: Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilmek için geniş bir tasarım yelpazesi sunuyoruz. Spagetti, rigatoni, farfalle ve daha birçok farklı makarna çeşidi için özel olarak tasarlanmış kalıplarımız mevcuttur. Ayrıca, özel taleplere göre özelleştirilmiş kalıplar da üretebilmekteyiz.

Hassasiyet : Yüksek hassasiyetle işlenir. Hassas ölçüm cihazlarıyla kalite kontrolünden geçerek teslim edilir.

Malzeme: Kullanılan tüm malzemeler FDA Sertifikalıdır.

Bronz: Aşınmayı karşı maksimum dayanım sağlayan özel formül.

Plastik: Aşınmaya karşı maksimum dayanım sağlayan özel formül.

Üretilebilir Kalıp Çap Aralığı: Ø50-Ø500 mm

Various Design Options: We offer a wide range of designs to meet the different needs of our customers. We have specially designed molds for spaghetti, rigatoni, farfalle and many other types of pasta. We can also produce customized molds according to special demands.

Precision: It is processed with high precision. It is delivered through quality control with precision measuring instruments.

Material : All materials used are FDA Certified. Producible Mold Diameter Range: Ø50-Ø500 mm

